


定位信标

— 安装调试使用说明 —



一、安装调试

安装在养老院室外公共区域、危险位置、出入口等位置。可用于公共区域精准定位；可用于危险位置、出入口判断。定位信标覆盖半径5-7米。电池供电，无需布线，续航时间不小于8年，独特的防水、耐压设计，即使在潮湿环境中也可长久工作。



1、产品安装图



二、使用说明

1、设备使用

定位信标黄色盖板下，看到指示灯闪烁，表示工作正常。

2、设备绑定

公共区域设备绑定

定位信标正常工作后，打开“机构/社区养老”App，进入“设备绑定-公共区域信标绑定”栏，添加新的公共区域定位信标，输入安装位置，将手机尽量靠近该定位信标，点击App上的“绑定”按钮，根据提示完成绑定。(详情查看机构/社区养老App)

三、技术参数

产品名称:	定位信标	电池类型:	2节锂亚电池
续航时间:	>8年	存储容量:	RAM-32KB、ROM-256KB
防水等级:	IPX8	工作湿度:	10%~99%
工作温度:	-20℃~+60℃	产品材质:	铝合金+PC
静态抗压:	不低于5吨		